


E11026



帶插座連接電纜

ADOAA040VAS0010E04

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋		
包裝單位		1 件數

E11026



帶插座連接電纜


ADOAA040VAS0010E04

電氣連接

電纜： 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x 1/2", 角型；編碼： C; 成型體： PVC; 鎖定： 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點： 鍍金的



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色