


E11038



連接電纜

VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無矽樹脂；鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 250 AC / < 300 DC

當前負載總數最大值

[A]

4

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...100

外殼防護等級

IP 68; IP 69K

機械技術數據

材質

PVC

成型體材料

PVC

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位

1 件數

E11038



連接電纜

VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

電纜: 20 m, PVC; 4 x 0.25 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

