

E11041




連接電纜

VDOAH043MSS00,3I04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC020

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無滷素

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示

開關狀態

2 x LED, 黃色

操作

1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位

1 件數

E11041



連接電纜

VDOAH043MSS00,3I04STGH040MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR, 無滷素; 照射的; 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

