

E11057

可接線插頭


SSTA040MSSFKPG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11505

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [V] < 125 AC / < 150 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -40...85

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 20 x 40 x 36

材質 PA

成型體材料 PA

滾花螺母的材料 黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

E11057



可接線插頭

SSTA040MSSFKPG

電氣連接

接線端子座：

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；成型體：PA；鎖定：黃銅，鍍鎳的



連接

