

E11059




帶插座連接電纜

ADOAG030--S0002A03

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E10197
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 AC / < 75 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 65
機械技術數據		
尺寸	[mm]	26 x 8 x 16
材質		TPU
成型體材料		TPU
注釋		
包裝單位		1 件數

E11059



帶插座連接電纜

ADOAG030--S0002A03

電氣連接

電纜：2 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插座

連接器：1 x M8, 角型; 編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：制動連接

連接器：1 x M8, 角型; 編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：制動連接



連接



BN = 芯線顏色：
BK = 棕色
BU = 黑色
 藍色