


E11066



連接電纜

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能 無滷素

電氣數據

工作電壓 [M] 10...30 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色


注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插頭



E11066




連接電纜

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

電氣連接

連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色

電氣連接 - 插座



電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 角型；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的