


E11069



Y連接電纜

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無滴素

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

尺寸

[mm]

17 x 20.2 x 46.7

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的

中央分配器的端口數量

2

顯示器/操作件

顯示

開關狀態

1 x LED, 紅色

操作

1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位

1 件數

E11069



Y連接電纜


YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 2 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接

