


E11097



帶插座連接電纜

ADOGF030VAS0020E03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III


工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67; (如果旋緊)

機械技術數據		
尺寸	[mm]	10 x 10 x 31
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4305/303)

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接		
電纜: 20 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)		

電氣連接 - 插座		
連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)		




E11097



帶插座連接電纜
ADOGF030VAS0020E03

連接



BN = 芯線顏色：
BK = 棕色
BU = 黑色
藍色