


E11105



帶插頭連接電纜

ASTGH040MSS0005E04

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] < 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...70

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 15 x 15 x 42

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E11105

帶插頭連接電纜

ASTGH040MSS0005E04



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色