

E11112

可接線插孔


SDOAH050MSSFKPG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11512

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------	-----	-------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
------	------	----------

外殼防護等級		IP 67
--------	--	-------

機械技術數據

尺寸	[mm]	35 x 20 x 36
----	------	--------------

材質		PA
----	--	----

成型體材料		PA
-------	--	----

滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
---------	--	--------

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E11112



可接線插孔


SDOAH050MSSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜插接式接頭: PG 7

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接

