


E11130



帶插座連接電纜

ADOAF030MSS0010A03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜：10 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M8, 角型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅，鍍鎳的



E11130



帶插座連接電纜
ADOAF030MSS0010A03

連接



BN = 芯線顏色：
BK = 棕色
BU = 黑色
藍色