


E11145



可接線插孔

SDOGH040PLSFKSK



電氣數據

工作電壓	[V]	< 45 AC / < 70 DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	13.5
尺寸	[mm]	18 x 18 x 52
材質		PA 6.6
成型體材料		PA 6.6
滾花螺母的材料		PA 6.6

注釋


包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

絕緣替代技術: 0.34...0.75 mm²; 芯線絕緣: PVC / PE; (Ø ...2.5 mm); 電纜護套: Ø 4...7.5 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA 6.6; 鎖定: PA 6.6



E11145

可接線插孔

SDOGH040PLSFKSK



連接

