# E11174

帶插座連接電纜

**ADOAH040MSS0010H04**

停產產品 - 存檔登録




| | | |
|---|---|---|
| **應用** | | |
| 特殊的性能 | | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點 |
| 無矽樹脂 | | 是 |
| **電氣數據** | | |
| 工作電壓 | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| **工作條件** | | |
| 環境溫度 | [°C] | -25...90 |
| 外殼防護等級 | | IP 68 |
| **機械技術數據** | | |
| 尺寸 | [mm] | 27 x 15 x 39 |
| 材質 | | TPU |
| 成型體材料 | | TPU |
| 滾花螺母的材料 | | 黃銅，鍍鎳的 |
| **注釋** | | |
| 包裝單位 | | 1 件數 |

# E11174

帶插座連接電纜

**ADOAH040MSS0010H04**

## 電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 灰色, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

## 連接




芯線顏色 :

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色