

E11177

帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0025H04



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

尺寸

[mm]

27 x 15 x 39

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

E11177



帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0025H04

電氣連接

電纜： 25 m, PUR, 無滷素, 灰色, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 角型; 編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點： 鍍金的



連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色