

E11185



閥門插頭的連接電纜

VVSAB031--S0003H03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無滲素

電氣數據

工作電壓

[V]

< 24 AC/DC

過壓保護

是; (VDR)

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示

開關狀態

1 x LED, 黃色

附件

供貨範圍

螺栓

標籤

注釋

包裝單位

1 件數

E11185



閥門插頭的連接電纜

VVSAB031--S0003H03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接

電纜: 3 m, PUR, 無滷素, 黑色; 3 x 0.5 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號B工業標準, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

