


E11190



適配器插頭

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O形環



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 45 AC / < 70 DC
防護等級		III
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	11.6
材質		黃銅 鍍鎳的
成型體材料		黃銅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11190



適配器插頭

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

電氣連接

電纜: 0.5 m, PVC; 4 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色