


E11191



連接電纜

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

連接器： 1 x M12, 直型；編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 黃銅，鍍鎳的； 觸頭 接點： 鍍金的； 旋緊扭矩： 0.5 Nm



E11191




連接電纜

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無滷素; 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

