

# E11196

帶插座連接電纜


ADOGF040MSS0002H04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC150

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



## 應用

|       |               |
|-------|---------------|
| 特殊的性能 | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點 |
| 無矽樹脂  | 是             |

## 電氣數據

|           |     |                   |
|-----------|-----|-------------------|
| 工作電壓      | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| 防護等級      |     | III               |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 3                 |

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -25...80 |
| 外殼防護等級 |      | IP 68    |

## 機械技術數據

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| 尺寸      | [mm] | 10 x 10 x 31 |
| 材質      |      | PUR          |
| 成型體材料   |      | PUR          |
| 滾花螺母的材料 |      | 黃銅，鍍鎳的       |

## 注釋

|      |  |      |
|------|--|------|
| 包裝單位 |  | 1 件數 |
|------|--|------|

# E11196



## 帶插座連接電纜

ADOGF040MSS0002H04


### 電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )


### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



### 連接



芯線顏色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色  
WH = 白色