

E11197

帶插座連接電纜


ADOGF040MSS0005H04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVC151

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能	無矽樹脂; 無鹵素; 鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	139
尺寸	[mm]	10 x 10 x 31
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E11197



帶插座連接電纜

ADOGF040MSS0005H04


電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色