


E11215

中央分配器

ZDO8F039MSS0010H10



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能 無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

電氣數據

工作電壓	[M]	10...30 DC
防護等級		III
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	2
當前負載總數最大值	[A]	6

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

E11215



中央分配器

ZDO8F039MSS0010H10

機械技術數據		
重量	[g]	1172
尺寸	[mm]	21 x 26 x 145
材質		PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的
成型體材料		PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的
中央分配器的端口數量		8
連接器型號		M8
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	8 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 9.1 mm; 8 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm ² (96 x Ø 0.1 mm)		
電氣連接 - 插槽		
連接器: 8 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的		

E11215

中央分配器

ZDO8F039MSS0010H10



連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色