E11217

中央分配器

ZDO8F04HMSS0005H10

停產產品 - 存檔登録



應用		
特殊的性能		鍍金接點；牽引鏈適用性
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		III
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	2
當前負載總數最大值	[A]	6
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67

E11217

中央分配器

ZDO8F04HMSS0005H10

機械技術數據			
重量	[g]	795.8	
尺寸	[mm]	21 x 26 x 145	
材質		PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的	
成型體材料		PBT-GF 20 /黃銅，鍍鎳的	
中央分配器的端口數量		8	
連接器型號		M8	
牽引鏈適用性		是	
牽引鏈適用性		應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
		傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
		彎曲週期	> 5 Mio.
		扭轉應力	± 180 °/m
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	16 x LED, 黃色
		操作	1 x LED, 綠色
注釋			
包裝單位		1 件數	

電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 黑色，Ø 11.4 mm; 16 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (96 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插槽

連接器: 8 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅，鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

E11217

中央分配器

ZDO8F04HMSS0005H10

連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色

E11217

中央分配器

ZDO8F04HMSS0005H10