

E11221

帶插座連接電纜

ADOAF040VAS0010E04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVT140

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

材質	PVC
成型體材料	PVC
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11221



帶插座連接電纜

ADOAF040VAS0010E04


電氣連接

電纜: 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色