

E11222

帶插座連接電纜

ADOAF040VAS0025E04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVT141

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
工作電壓	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋		
包裝單位		1 件數

E11222



帶插座連接電纜

ADOAF040VAS0025E04


電氣連接

電纜：25 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插座

連接器：1 x M8, 角型; 編碼：A; 成型體：PVC; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 旋緊扭矩：0.6...0.7 Nm

連接器：1 x M8, 角型; 編碼：A; 成型體：PVC; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 旋緊扭矩：0.6...0.7 Nm



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色