

E11223

帶插座連接電纜



ADOGF040VAS0005E04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVT135

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無矽樹脂

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 60 AC / < 75 DC

防護等級

III

當前負載總數最大值

[A]

3

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

尺寸

[mm]

10 x 10 x 31

材質

PVC

成型體材料

PVC

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位

1 件數

E11223



帶插座連接電纜

ADOGF040VAS0005E04


電氣連接

電纜：5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插座

連接器：1 x M8, 直型; 編碼：A; 成型體：PVC; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 旋緊扭矩：0.6...0.7 Nm

連接器：1 x M8, 直型; 編碼：A; 成型體：PVC; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 旋緊扭矩：0.6...0.7 Nm



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色