

E11229




連接電纜

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11230
請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用	
特殊的性能	無滷素
電氣數據	
工作電壓 [M]	< 30 AC / < 36 DC
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 68
機械技術數據	
材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的
注釋	
包裝單位	1 件數




連接電纜

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

電纜: 3 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

