


E11236



連接電纜

VDOAH040MSS0003E04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [M] < 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...70

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E11236




連接電纜

VDOAH040MSS0003E04STGH040MSS

電氣連接

電纜: 3 m, PVC; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

