


E11250

帶插座連接電纜

ADOGA050MSS0005H04



應用		
特殊的性能		無滷素
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 300 AC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	315.8
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 42.5
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11250



帶插座連接電纜

ADOGA050MSS0005H04

電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 1/2", 直型; 編碼: C; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色