


E11252



可接線插孔

SDOAH040VASFKPG



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 45 AC / < 70 DC
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	28.2
尺寸	[mm]	39 x 19 x 31
材質		PBT
成型體材料		PBT
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11252



可接線插孔


SDOAH040VASFKPG

電氣連接

螺絲接線端子: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 6...8 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PBT; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的



連接

