

E11296

帶插頭連接電纜


ASTGH030VAS0001A03



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVC076

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無矽樹脂

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...70

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

尺寸

[mm]

15 x 15 x 41.5

材質

PVC

成型體材料

PVC

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位

1 件數

E11296



帶插頭連接電纜


ASTGH030VAS0001A03

電氣連接

電纜: 1 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)



連接

1	BN
3	BU
4	BK

芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色