


# E11348



連接電纜

VDOAH032MSS0001H03STGF030MSS

停產產品 - 存檔登錄



## 應用

|       |               |
|-------|---------------|
| 特殊的性能 | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點 |
| 無矽樹脂  | 是             |

## 電氣數據

|           |     |            |
|-----------|-----|------------|
| 工作電壓      | [V] | 10...30 DC |
| 防護等級      |     | III        |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 3          |

## 輸出

|      |     |
|------|-----|
| 電氣設計 | PNP |
|------|-----|

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -25...85 |
| 外殼防護等級 |      | IP 68    |

## 機械技術數據

|         |        |
|---------|--------|
| 材質      | PUR    |
| 成型體材料   | PUR    |
| 滾花螺母的材料 | 黃銅，鍍鎳的 |

## 顯示器/操作件

|    |      |             |
|----|------|-------------|
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
|    | 操作   | 1 x LED, 綠色 |

## 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

# E11348



## 連接電纜

VDOAH032MSS0001H03STGF030MSS

### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



### 電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm)

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

