
# E11355

連接電纜

**VDOAF030MSS00,6H03STGF040MSS**

停產產品 - 存檔登録




| | | |
|---|---|---|
| **應用** | | |
| 特殊的性能 | | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點 |
| 無矽樹脂 | | 是 |
| **電氣數據** | | |
| 工作電壓 | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| 防護等級 | | III |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 3 |
| **工作條件** | | |
| 環境溫度 | [°C] | -25...85 |
| 外殼防護等級 | | IP 68 |
| **機械技術數據** | | |
| 材質 | | PUR |
| 成型體材料 | | PUR |
| 滾花螺母的材料 | | 黃銅，鍍鎳的 |
| **注釋** | | |
| 包裝單位 | | 1 件數 |

# E11355

連接電纜

**VDOAF030MSS00,6H03STGF040MSS**

## 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的




## 電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )

### 連接




## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

