


# E11357



連接電纜

VDOAF030MSS0002H03STGF040MSS

停產產品 - 存檔登錄



## 應用

特殊的性能	無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點
無矽樹脂	是

## 電氣數據

工作電壓	[V]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3

## 工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68

## 機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的

## 注釋

包裝單位	1 件數
------	------

## 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

# E11357



連接電纜


VDOAF030MSS0002H03STGF040MSS



## 電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm)

## 連接



## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

