

E11359



連接電纜

VDOGF040MSS00,3H04STGF040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC310
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用	
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [M]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	3
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 68
機械技術數據	
材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的
注釋	
包裝單位	1 件數

E11359



連接電纜

VDOGF040MSS00,3H04STGF040MSS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.4 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm

