
E11370

連接電纜

VDOAH040MSS0005H04STGF040MSS

停產產品 - 存檔登録



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11370

連接電纜

VDOAH040MSS0005H04STGF040MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

