


E11385



連接電纜

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓 [V]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	3

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...85
外殼防護等級	IP 68

機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

E11385



連接電纜


VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS



電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無鹵素, 黑色, \varnothing 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x \varnothing 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm

