


E12402



帶插座連接電纜

ADOGH080MSS0002K08

應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感應器和插座的接線(參見技術參數表)。



CE

應用

特殊的性能 屏蔽的電纜

電氣數據

工作電壓 [V]	< 30 AC / < 36 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	2

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...90
外殼防護等級	IP 67

機械技術數據

重量 [g]	181.3
尺寸 [mm]	15 x 15 x 43
材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E12402



帶插座連接電纜


ADOGH080MSS0002K08

電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 黑色, 屏蔽; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 1...1.5 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕




E12402



帶插座連接電纜

ADOGH080MSS0002K08

連接



顏色符合DIN EN 60947-5-6標準

芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
OG =	橘黃色
VT =	紫色
WH =	白色
screen =	屏蔽