


E12428



連接電纜

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS



應用		
特殊的性能	鍍金接點；牽引鏈適用性	
設計	電源電纜, T編碼	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 DC
當前負載總數最大值	[A]	12
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級	IP 67	
機械技術數據		
重量	[g]	1077.5
尺寸	[mm]	15.4 x 15.4 x 54.8
材質	PUR	
成型體材料	PUR	
滾花螺母的材料	模壓鑄鋅, 鍍鎳的	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	應用於固定裝置的彎曲半徑	最小值 5 x 電纜直徑
	傳播速度	最大速度3 m/s(在5 m水平行程長度處), 最大加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 4 Mio.
注釋		
包裝單位	1 件數	

E12428



連接電纜

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: T; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 黑色; 4 x 1.5 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: T; 成型體: PUR

