


E12464



可接線插孔

SDOGF040MSSFKPG



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC/DC
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	11.2
尺寸	[mm]	12 x 12 x 45
材質		PBT; PA
成型體材料		PBT / PA
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E12464



可接線插孔

SDOGF040MSSFKPG

電氣連接

螺絲接線端子: 0.14...0.5 mm²; 電纜護套: Ø 3.5...5 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PBT / PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

