


E12489



Y形分配器

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂; 鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓 [M]	< 60 AC/DC
每個模塊/插槽最大電流負載 [A]	12
當前負載總數最大值 [A]	12; (...40 °C)

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67

機械技術數據

重量 [g]	24.6
材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	模壓鑄鋅
連接器型號	M12

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E12489




Y形分配器

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

電氣連接

連接



電氣連接 - 插座

連接器：2 x M12; 成型體：TPU; 鎖定：模壓鑄鋅; 觸頭 接點：鍍金的

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12; 成型體：TPU; 鎖定：模壓鑄鋅; 觸頭 接點：鍍金的