


E12491



乙太網連接電纜

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



應用

特殊的性能

屏蔽的電纜

設計

乙太網電纜, D 代碼

應用

交叉電纜; 電纜

工作條件

環境溫度 [°C]

-25...70

外殼防護等級

IP 67; IP 20; (M12插頭 / RJ45插頭)

機械技術數據

重量 [g]

367.2

材質

TPU / PA

成型體材料

PA / TPU

滾花螺母的材料

模壓鑄鋅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭 M12

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: D; 成型體: PA; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



E12491



乙太網連接電纜

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

電氣連接

電纜: 5 m, PVC, 綠色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; 2 x 2 x 0.38 mm²

連接



電氣連接 - 插頭 RJ45

連接器: 1 x RJ45, 直型; 成型體: TPU

