


E12493



乙太網連接電纜

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



| 應用 | |
|-----------|--------------------------------|
| 特殊的性能 | 屏蔽的電纜 |
| 設計 | 乙太網電纜, D 代碼 |
| 應用 | 交叉電纜; 電纜 |
| 工作條件 | |
| 環境溫度 [°C] | -25...70 |
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 20; (M12插頭 / RJ45插頭) |
| 機械技術數據 | |
| 重量 [g] | 1364.5 |
| 材質 | TPU / PA |
| 成型體材料 | PA / TPU |
| 滾花螺母的材料 | 模壓鑄鋅, 鍍鎳的 |
| 注釋 | |
| 包裝單位 | 1 件數 |

電氣連接 - 插頭 M12

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: D; 成型體: PA; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



E12493




乙太網連接電纜

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

電氣連接

電纜: 20 m, PVC, 綠色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; 2 x 2 x 0.38 mm²

連接



電氣連接 - 插頭 RJ45

連接器: 1 x RJ45, 直型; 成型體: TPU

