


E12495

帶插座連接電纜

ADOGD040ZDS0005H04



CE

應用		
特殊的性能		鍍金接點
設計		電源電纜, T編碼
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 DC
當前負載總數最大值	[A]	12
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	545
尺寸	[mm]	15.4 x 15.4 x 52.8
材質		PP
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E12495



帶插座連接電纜


ADOGD040ZDS0005H04

電氣連接

電纜：5 m, PUR, 黑色, Ø 8 mm; 4 x 1.5 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：T；成型體：TPU；鎖定：模壓鑄鋅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的



連接



芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色