


E12510



帶插頭連接電纜

ASTGN040ZDS0002L04



應用

特殊的性能	鍍金接點
設計	乙太網電纜, D 代碼

電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...70
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	151.5
尺寸	[mm]	15 x 15 x 47.3
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E12510



帶插頭連接電纜

ASTGN040ZDS0002L04

電氣連接


電纜: 2 m, PVC, 綠色, Ø 6.5 mm; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: D; 成型體: TPU; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



連接



BU =	芯線顏色:
OG =	藍色
WH =	橘黃色
YE =	白色
	黃色