


E12512



帶插頭連接電纜

ASTGN040ZDS0010L04



應用

特殊的性能

鍍金接點

設計

乙太網電纜, D 代碼

電氣數據

工作電壓

[V]

< 250 AC/DC

當前負載總數最大值

[A]

4

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...70

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

686

尺寸

[mm]

15 x 15 x 47.3

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

模壓鑄鋅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

E12512



帶插頭連接電纜

ASTGN040ZDS0010L04

電氣連接


電纜: 10 m, PVC, 綠色, Ø 6.5 mm; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: D; 成型體: TPU; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



連接



BU =	芯線顏色:
OG =	藍色
WH =	橘黃色
YE =	白色
	黃色