


E12513

帶插頭連接電纜

ASTGN040ZDS0020L04



應用

特殊的性能	鍍金接點
設計	乙太網電纜, D 代碼

電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...70
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	1380.5
尺寸	[mm]	15 x 15 x 47.3
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E12513



帶插頭連接電纜

ASTGN040ZDS0020L04

電氣連接


電纜：20 m, PVC, 綠色, Ø 6.5 mm; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：D；成型體：TPU；鎖定：模壓鑄鋅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；屏蔽連接電纜：已連接螢幕



連接



BU =	芯線顏色：
OG =	藍色
WH =	橘黃色
YE =	白色
	黃色