


E12516



應用於閥門緻動器的目標凸輪

PUCK 53MM ADJUSTABLE



應用

設計

應用於氣動致動器或手動操作閥的機械介面 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

機械技術數據

重量	[g]	58
凸輪直徑	[mm]	53
孔間隔	[mm]	80
閥門驅動的軸高度	[mm]	30
材質	凸輪: PA 6 黑色; 金屬件: 不鏽鋼	
旋緊扭矩	[Nm]	2.5...3

附件

供貨範圍

半圓頭螺釘: 1 x M6 x 16, 不鏽鋼 EN ISO 7380-2:2011

注釋

包裝單位

1 件數