


E12548



Y連接電纜

YDOGS030PLS0005H03



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無鹵素；牽引鏈適用性	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	8...32 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
環境溫度變化	[°C]	-20...85
外殼防護等級		IP 67;（配合連接器插入）
機械技術數據		
重量	[g]	277.799
尺寸	[mm]	24 x 24 x 54
材質		PA
中央分配器的端口數量		2
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
注釋		
包裝單位		1 件數

E12548



Y連接電纜

YDOGS030PLS0005H03

電氣連接 - 1-2-3


電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 4-5-6


電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 德國連接器, 直型; 觸頭 接點: 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接



BK = 黑色
BN = 棕色
RD = 紅色

芯線顏色: