


# E12672



可接線插孔  
SDOGX050ZDSFKPG



| 應用        |      |              |
|-----------|------|--------------|
| 特殊的性能     |      | 鍍金接點         |
| 設計        |      | L 編碼         |
| 電氣數據      |      |              |
| 工作電壓      | [V]  | < 63 DC      |
| 當前負載總數最大值 | [A]  | 16           |
| 工作條件      |      |              |
| 環境溫度      | [°C] | -40...85     |
| 外殼防護等級    |      | IP 67        |
| 機械技術數據    |      |              |
| 重量        | [g]  | 53.2         |
| 尺寸        | [mm] | 20 x 20 x 58 |
| 材質        |      | PA           |
| 成型體材料     |      | PA           |
| 滾花螺母的材料   |      | 模壓鑄鋅，鍍鎳的     |
| 注釋        |      |              |
| 包裝單位      |      | 1 件數         |

# E12672



可接線插孔

SDOGX050ZDSFKPG

## 電氣連接

螺絲接線端子: 1.5...2.5 mm<sup>2</sup>; 電纜護套: Ø 8...13 mm; 最大值 1.5 帶電線端金屬環

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: L; 成型體: PA; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



## 連接

