


E12674



安裝角度

VALVE BRACKET 20-40MM



應用

設計

應用於氣動致動器的機械接口 VDI / VDE 3845

機械技術數據

重量

[g]

471.5

安裝支架的孔間距

80 x 30 / 130 x 30 mm

應用於閥門驅動器的軸高度

20 / 30 / 40 mm

適應用於軸徑

[mm]

> 38

材質

安裝角度：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 軸適配器：鋁

附件

供貨範圍

內六角頭螺絲：1 x M6 x 60, 不鏽鋼

內六角頭螺絲：8 x M5 x 8, 不鏽鋼

六角螺母：8 x M5, 不鏽鋼

E12674



安裝角度

VALVE BRACKET 20-40MM

注釋

包裝單位	1 件數
------	------