

# E12679



## 連接電纜

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS



| 應用        |                        |                                     |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| 特殊的性能     | 無矽樹脂；無鹵素；牽引鏈適用性        |                                     |
| 無矽樹脂      | 是                      |                                     |
| 電氣數據      |                        |                                     |
| 工作電壓      | [V]                    | 8...32 DC                           |
| 防護等級      |                        | III                                 |
| 當前負載總數最大值 | [A]                    | 4                                   |
| 工作條件      |                        |                                     |
| 環境溫度      | [°C]                   | -40...80                            |
| 環境溫度變化    | [°C]                   | -20...80                            |
| 外殼防護等級    |                        | IP 67;（配合連接器插入）                     |
| 機械技術數據    |                        |                                     |
| 重量        | [g]                    | 94.3                                |
| 材質        | PA; 插座：TPU 橘黃色；密封圈：FKM |                                     |
| 滾花螺母的材料   | 黃銅，鍍鎳的                 |                                     |
| 牽引鏈適用性    | 是                      |                                     |
| 牽引鏈適用性    | 應用於靈活應用的彎曲直徑           | min. 10 x 電纜直徑                      |
|           | 傳播速度                   | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|           | 彎曲週期                   | > 5 Mio.                            |
|           | 扭轉應力                   | ± 180 °/m                           |
| 注釋        |                        |                                     |
| 包裝單位      | 1 件數                   |                                     |

# E12679



## 連接電纜

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS

### 電氣連接 - 插座


連接器: 1 x 德國連接器, 直型



### 電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 5.4 mm; 4 x 0.50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0.15 mm)

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

